Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8952.030 Кожух разъединителя

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



VX 8952.030 - Кожух разъединителя для VX

Вкл. главную блокировку для защитной блокировки распределительных шкафов и комбинаций распределительных шкафов согласно предписанию UL. Протестировано в сочетании с исполнительным рычагом (ручным) для главного выключателя производства Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

Функции

Арт. №	VX 8952.030
Описание продукта	Вкл. главную блокировку для защитной блокировки
	распределительных шкафов и комбинаций
	распределительных шкафов согласно предписанию UL.
	Протестировано в сочетании с исполнительным рычагом
	(ручным) для главного выключателя производства Allen
	Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
Преимущества	Соответствует требованиям UL 508 A
	В сочетании с исполнительным механизмом, замком для
	второй двери и толкающими штангами это выполняется также
	для линеек шкафов
	Монтаж по выбору с левой или с правой стороны шкафа. При
	помощи этого кожуха стандартные однодверные линейные
	шкафы шкафы могут быть переоборудованы в шкафы с
	разъединителями. Вся монтажная поверхность шкафа
	остается свободной.
	В сочетании со встроенным соединителем монтажных
	панелей монтажная поверхность основного шкафа может
	быть увеличена макс. до 14 %.
	Два выреза для исполнительных рычагов на передней сторон
	для монтажа на различной высоте

© Rittal 2025 2

Функции

Области применения	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 и 140 U-K-FCX04
	Square D: 9422 A1
	General Electric: TDA тип 1 и 2
	Eaton NZM2(3)-XSH-4xNA для Type 4x
	Eaton NZM2(3)-XSH-12NA для Type 12
	Siemens: механизм управления с рукояткой - готовые
	монтажные наборы
	3VA9137-0CK12 для 3VA51 до 125 A, рукоятка пластик, NEMA 1,
	12, 3R, черный=ОТКЛ, красный=ВКЛ
	3VA9137-0CK72 для 3VA51 до 125 A, рукоятка сталь с
	эпоксидным покрытием, NEMA 1, 12, 3R, черный=ОТКЛ,
	красный=ВКЛ
	3VA9277-0CK12 для 3VA52/62 до 250 A, рукоятка пластик,
	NEMA 1, 12, 3R, черный=ОТКЛ, красный=ВКЛ
	3VA9277-0CK72 для 3VA52/62 до 250 A, рукоятка сталь с
	эпоксидным покрытием, NEMA 1, 12, 3R, черный=ОТКЛ,
	красный=ВКЛ
	3VA9477-0CK12 для 3VA53/54/63/64 до 600 A, рукоятка
	пластик, NEMA 1, 12, 3R, черный=ОТКЛ, красный=ВКЛ
	3VA9477-0CK72 для 3VA53/54/63/64 до 600 A, рукоятка сталь с
	эпоксидным покрытием, NEMA 1, 12, 3R, черный=ОТКЛ, красный=ВКЛ
	Siemens: Исполнительный механизм с регулировкой по
	глубине – полные комплекты
	3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
	3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
	3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Комплект поставки	Вкл. блокировку основной двери, защитную панель и
	крепежный материал.
Размер	Ширина: 103 мм
	Высота: 1.800 мм
	Глубина: 500 мм
Указание	Монтаж кожуха только на однодверном шкафу с трубчатой
	рамой двери
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12

© Rittal 2025 3

Функции

Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55 в сочетании со шкафами серии VX
Protection category NEMA	NEMA 12 (в сочетании со шкафами серии VX)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	15
Gross weight	17
Код ТНВЭД	94039910
EAN	4028177944725
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025