Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 9055.410 Консоль монитор/клавиатура

Состояние: 12.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



DK 9055.410 - Консоль монитор/клавиатура с 17 ЖКдисплеем и входом VGA/DVI

Корпус 1 EB с 17" ЖК-дисплеем, клавиатурой с английской или немецкой раскладкой, с телескопическими направляющими.



Функции

Арт. №	DK 9055.410
Описание продукта	Консоль представляет собой выдвижную конструкцию,
	монитор может складываться и конструкция может
	задвигаться вперед до упора. Таким образом, необходимо
	лишь 1 U на 19" профиле стойки.
Преимущества	Аналоговый и цифровой видеовход
	Кабель безопасно проложен с помощью цепочки
	С замком спереди
	Простой монтаж одним человеком.
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Консоль монитор-клавиатура, 1 U
	Кабель VGA
	Кабель DVI
	USB-кабель
	Кабель питания Schuko
	с 17 ЖК-дисплеем и входом VGA/DVI
	2 кабеля PS/2
	Клавиатура
	со встроенной сенсорной панелью
Номинальное рабочее	100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
напряжение	

© Rittal 2025

Функции

Макс. потребляемая мощность при закрытом блоке монитора	1 Вт
Макс. мощность в режиме работы	32 Вт
Интерфейсы	VGA (D-SUB HD 15-полюсный)
	DVI
	1 x USB
	PS/2
Штекер (тип)	Штекер для маломощного оборудования С14
Компоновка	немецкий
Указание к арт. №	Срок поставки по запросу
Размер	Ширина: 482,6 мм
	Глубина: 680 мм
Диапазон рабочих температур	5 °C45 °C
Монтажные размеры	Монтажная глубина (мин.): 680 мм
	Монтажная глубина (макс.): 850 мм
Свойства дисплея	Диагональ: 432 мм (17")
	Формат: 4:3
	Контрастность: Контраст: ок. 1000:1
	Яркость дисплея: 350 cd/m²
	Разрешение дисплея: 1280 x 1024 пикселов
	Кол-во цветов: 16.700.000
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	15.827
Gross weight	16.66
Код ТНВЭД	85286200
EAN	4028177638396
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

© Rittal 2025 3

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

© Rittal 2025