

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.412

Консоль монитор/клавиатура

Состояние: 05.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.412 - Консоль монитор/клавиатура с 17 ЖК-дисплеем и входом VGA/DVI

Корпус 1 EB с 17" ЖК-дисплеем, клавиатурой с английской или немецкой раскладкой, с телескопическими направляющими.



Функции

Арт. №	DK 9055.412
Преимущества	Аналоговый и цифровой видеовход Кабель безопасно проложен с помощью цепочки С замком спереди Простой монтаж одним человеком.
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Консоль монитор-клавиатура, 1 U Кабель VGA Кабель DVI USB-кабель Кабель питания Schuko с 17 ЖК-дисплеем и входом VGA/DVI 2 кабеля PS/2 Клавиатура со встроенной сенсорной панелью
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Макс. потребляемая мощность при закрытом блоке монитора	1 Вт

Функции

Макс. мощность в режиме работы	32 Вт
Интерфейсы	VGA (D-SUB HD 15-полюсный) DVI 1 x USB PS/2
Штекер (тип)	Штекер для маломощного оборудования C14
Компоновка	английский (США)
Указание к арт. №	Срок поставки по запросу
Размер	Ширина: 482,6 мм Глубина: 680 мм
Диапазон рабочих температур	5 °С...45 °С
Монтажные размеры	Монтажная глубина (мин.): 680 мм Монтажная глубина (макс.): 850 мм
Свойства дисплея	Диагональ: 432 мм (17") Формат: 4 : 3 Контрастность: Контраст: ок. 1000:1 Яркость дисплея: 350 cd/m ² Разрешение дисплея: 1280 x 1024 пикселей Кол-во цветов: 16.700.000
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	15,5 kg
Gross weight	16,5 kg
Код ТНВЭД	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Описание продукта	ДК консоль монитор-клавиатура, ШВГ: 482,6 мм (19")x1 Ux680 мм, 100-240 В, 1~, 50/60 Гц, английский (США), RAL 9005

Одобрения

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии