
#### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# GA 9114.210 Корпуса из литого алюминия GA

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### GA 9114.210 - Корпуса из литого алюминия GA

Крашенный корпус из алюминиевого литья. Степень защиты ІР 66.







#### Функции

Арт. №	GA 9114.210
Материал	Корпус: литой алюминий
	Крышка: литой алюминий, по периметру уплотнение в виде
	пористого шнура круглого сечения
Поверхность	Структурное покрытие
Цвет	RAL 7001
Комплект поставки	Корпус с крышкой
	Винты крышки, невыпадающие
	Винты для крепления несущих шин
	Винт для подключения заземления
Protection category NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
ІК-код	IK08
Размер	Ширина: 360 мм
	Высота: 160 мм
	Глубина: 93 мм
Основной материал	Литой алюминий
Упаковка	1 шт.

© Rittal 2025

### Функции

Вес нетто	3.04
Gross weight	3.14
Код ТНВЭД	84879090
EAN	4028177145450
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3