


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**GA 9118.210**

**Корпуса из литого алюминия GA**

Состояние: 11.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# GA 9118.210 - Корпуса из литого алюминия GA

Крашенный корпус из алюминиевого литья. Степень защиты IP 66.



## Функции

Арт. №	GA 9118.210
Материал	Корпус: литой алюминий Крышка: литой алюминий, по периметру уплотнение в виде пористого шнура круглого сечения
Поверхность	Структурное покрытие
Цвет	RAL 7001
Комплект поставки	Корпус с крышкой Винты крышки, невыпадающие Винты для крепления несущих шин Винт для подключения заземления
Protection category NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 330 мм Высота: 230 мм Глубина: 113 мм
Основной материал	Литой алюминий
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	3,577 kg

## Функции

---

Gross weight	4,071 kg
Код ТНВЭД	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	GA корпус из литого алюминия, ШВГ: 334x233x111 мм, литой алюминий, без монтажной панели, с крышкой

## Одобрения

---

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---