



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



GA 9119.210

Корпуса из литого алюминия GA


Состояние: 07.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

GA 9119.210 - Корпуса из литого алюминия GA

Крашенный корпус из алюминиевого литья. Степень защиты IP 66.



ФУНКЦИИ

Арт. №	GA 9119.210
Материал	Корпус: литой алюминий Крышка: литой алюминий, по периметру уплотнение в виде пористого шнура круглого сечения
Поверхность	Структурное покрытие
Цвет	RAL 7001
Комплект поставки	Корпус с крышкой Винты крышки, невыпадающие Винты для крепления несущих шин Винт для подключения заземления
Protection category NEMA	NEMA 4
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 330 мм Высота: 230 мм Глубина: 183 мм
Основной материал	Литой алюминий
Упаковка	1 шт.

ФУНКЦИИ

Вес нетто	4.5
Gross weight	4.821
Код ТНВЭД	84879090
EAN	4028177145498
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------
