### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9340.270 ОМ-несущие элементы

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SV 9340.270 - ОМ-несущие элементы без системы контактов

Для монтажа коммутационных приборов со внешним питанием.

#### Функции

| Арт. №  | SV 9340.270  |
|---|--|
| Описание продукта                               | Для монтажа коммутационных приборов со внешним питанием. |
| Материал  | Полиамид<br>Негорючесть согласно UL 94-V0                |
| Цвет  | Корпус: RAL 7035   |
| Для шинных систем с<br>межцентровым расстоянием | 60 mm  |
| Тип несущих шин                                 | Support frame, 1 x TS 55D-V                              |
| Количество полюсов                              | 3-пол.   |
| Опора несущей рамы                              | да   |
| Размер  | Ширина: 55 мм<br>Высота: 272 мм                          |
| Количество/высота несущих<br>шин                | 1 / 10 мм  |
| Подходит для шин                                | Высота: 5, 10 мм   |
| Несущая рама (Ш х В)                            | 55 мм х 237 мм   |
| Упаковка  | 1 шт.  |
| Вес нетто                                       | 0.25   |
| Gross weight                                    | 0.258  |
| Код ТНВЭД                                       | 85369095   |
| EAN   | 4028177502475  |
| ETIM 9  | EC001166   |

© Rittal 2025

## Функции

ECLASS 8.0 27400607

# Одобрения

| Одобрения  | ABS                          |
|------------|------------------------------|
|            | DNV-GL                       |
|            | Lloyds Register of Shipping  |
|            | UL + C-UL (listed)           |
| Объяснения | Декларация о соответствии    |
|            | Декларация о соответствии UK |

© Rittal 2025 3