


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270

ОМ-несущие элементы

Состояние: 30.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.270 - OM-несущие элементы без системы КОНТАКТОВ

Для монтажа коммутационных приборов со внешним питанием.

Функции

Арт. №	SV 9340.270
Исполнение	без системы контактов
Описание продукта	Для монтажа коммутационных приборов со внешним питанием.
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип несущих шин	Support frame, 1 x TS 55D-V
Количество полюсов	3-пол.
Опора несущей рамы	да
Размер	Ширина: 55 мм Высота: 272 мм
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш x В)	55 мм x 237 мм
Сертификаты	UL
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,25 kg
Gross weight	0,258 kg
Код ТНВЭД	85369095

Функции

ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Описание продукта	SV OM-несущий элемент, ШВ: 55x272 мм, несущая рама, несущая шина TS 55D-V, без системы контактов

Одобрения

Одобрения	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
