

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270

ОМ-несущие элементы

Состояние: 13.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.270 - OM-несущие элементы без системы КОНТАКТОВ

Для монтажа коммутационных приборов со внешним питанием.

Функции

| | |
|--|--|
| Арт. № | SV 9340.270 |
| Исполнение | без системы контактов |
| Описание продукта | Для монтажа коммутационных приборов со внешним питанием. |
| Материал | Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 |
| Цвет | Корпус: RAL 7035 |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием | 60 mm |
| Тип несущих шин | Support frame, 1 x TS 55D-V |
| Количество полюсов | 3-пол. |
| Опора несущей рамы | да |
| Размер | Ширина: 55 мм Высота: 272 мм |
| Количество/высота несущих шин | 1 / 10 мм |
| Подходит для шин | Высота: 5, 10 мм |
| Несущая рама (Ш x В) | 55 мм x 237 мм |
| Сертификаты | UL |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0,25 kg |
| Gross weight | 0,258 kg |
| Код ТНВЭД | 85369095 |

Функции

| | |
|-------------------|--|
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
| Описание продукта | SV OM-несущий элемент, ШВ: 55x272 мм, несущая рама, несущая шина TS 55D-V, без системы контактов |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |
