


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9340.270**

**ОМ-несущие элементы**

Состояние: 17.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.270 - ОМ-несущие элементы без системы контактов

Для монтажа коммутационных приборов со внешним питанием.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9340.270
Описание продукта	Для монтажа коммутационных приборов со внешним питанием.
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип несущих шин	Support frame, 1 x TS 55D-V
Количество полюсов	3-пол.
Опора несущей рамы	да
Размер	Ширина: 55 мм Высота: 272 мм
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш x В)	55 мм x 237 мм
Сертификаты	UL
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.25
Gross weight	0.258
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177502475

# ФУНКЦИИ

---

ETIM 9 EC001166

ECLASS 8.0 27400607

---

## Одобрения

---

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK