


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.300

## ОМ-несущие элементы

Состояние: 13.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.300 - OM-несущие элементы без системы КОНТАКТОВ

Для монтажа коммутационных приборов со внешним питанием.

## Функции

Арт. №	SV 9340.300
Исполнение	без системы контактов
Описание продукта	Для монтажа коммутационных приборов со внешним питанием.
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип несущих шин	without support frame, 2 x TS 45D
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 45 мм Высота: 208 мм
Количество/высота несущих шин	2 / 10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Сертификаты	UL
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,153 kg
Gross weight	0,202 kg
Код THBЭД	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

## Функции

---

Описание продукта	SV OM-несущий элемент, ШВ: 45x208 мм, несущая шина 2xTS 45D, без системы контактов
-------------------	--

## Одобрения

---

Одобрения	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
-----------	---

---

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---