Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.300 ОМ-несущие элементы

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9340.300 - ОМ-несущие элементы без системы контактов

Для монтажа коммутационных приборов со внешним питанием.

Функции

Арт. №	SV 9340.300
Исполнение	без системы контактов
Описание продукта	Для монтажа коммутационных приборов со внешним питанием.
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип несущих шин	without support frame, 2 x TS 45D
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 45 мм Высота: 208 мм
Количество/высота несущих шин	2/10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.153
Gross weight	0.202
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177673816
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

© Rittal 2025

Одобрения

Одобрения	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3