


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.510

ОМ-адаптер

Состояние: 16.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.510 - ОМ-адаптер с пружинной клеммой



ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9340.510
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Номинальный ток макс.	32 A
Номинальное рабочее напряжение	690 V, 3~
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип несущих шин	without support frame, 1 x TS 45C
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 45 мм Высота: 208 мм
Подключение проводов	1,5 - 6 мм ²
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.231
Gross weight	0.24

ФУНКЦИИ

Доля меди (кг / штук)	0.027
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177502611
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
