

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.520 OM-адаптер

Состояние: 03.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.520 - OM-адаптер с пружинной клеммой



## Функции

|  |   |
|--|---|
| Арт. №                                       | SV 9340.520                               |
| Исполнение                                   | с пружинной клеммой                       |
| Материал                                     | Полиамид<br>Негорючесть согласно UL 94-V0 |
| Цвет   | Корпус: RAL 7035                          |
| Номинальный ток макс.                        | 32 А                                      |
| Номинальное рабочее напряжение               | 690 В, 3~                                 |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием | 60 mm                                     |
| Тип несущих шин                              | without support frame, 2 x TS 45D         |
| Количество полюсов                           | 3-пол.                                    |
| Размер                                       | Ширина: 45 мм<br>Высота: 208 мм           |
| Подключение проводов                         | 1,5 - 6 мм <sup>2</sup>                   |
| Количество/высота несущих шин                | 2 / 10 мм                                 |
| Подходит для шин                             | Высота: 5, 10 мм                          |
| Упаковка                                     | 1 шт.                                     |
| Вес нетто                                    | 0,238 kg                                  |

## Функции

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Gross weight          | 0,266 kg  |
| Доля меди (кг / штук) | 0,027   |
| Код ТНВЭД             | 85369095  |
| ETIM 9                | EC001531  |
| ECLASS 8.0            | 27370304  |
| Описание продукта     | SV OM-адаптер, 32 А, 690 В, 3-пол., пружинная клемма 1,5-6 мм <sup>2</sup> , ШВ: 45x208 мм, несущая шина 2xTS 45D |

## Одобрения

---

|            |   |
|------------|---|
| Одобрения  | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register                             |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |