Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.530 ОМ-адаптер

Состояние: 18.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9340.530 - ОМ-адаптер с пружинной клеммой



Функции

Арт. №	SV 9340.530
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Номинальный ток макс.	32 A
Номинальное рабочее напряжение	690 B, 3~
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип несущих шин	Support frame, 1 x TS 45C
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 45 мм Высота: 208 мм
Подключение проводов	1,5 - 6 мм²
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш х В)	45 мм x 170 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.259

© Rittal 2025

Функции

Gross weight	0.28
Доля меди (кг / штук)	0.027
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177502628
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3