


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9340.530**

**ОМ-адаптер**

Состояние: 03.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.530 - ОМ-адаптер с пружинной клеммой



## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9340.530
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Номинальный ток макс.	32 A
Номинальное рабочее напряжение	690 V, 3~
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип несущих шин	Support frame, 1 x TS 45C
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 45 мм Высота: 208 мм
Подключение проводов	1,5 - 6 мм <sup>2</sup>
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш x В)	45 мм x 170 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.259

## ФУНКЦИИ

---

Gross weight	0.28
Доля меди (кг / штук)	0.027
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177502628
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

---

## Одобрения

---

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

---