## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9340.550 ОМ-адаптер

Состояние: 31.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SV 9340.550 - ОМ-адаптер с пружинной клеммой



#### Функции

Арт. №	SV 9340.550
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Номинальный ток макс.	32 A
Номинальное рабочее напряжение	690 B, 3~
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип несущих шин	Support frame, 1 x TS 45C, PinBlock
Количество полюсов	3-пол.
PinBlock	да
Размер	Ширина: 45 мм Высота: 208 мм
Подключение проводов	1,5 - 6 мм²
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш х В)	45 мм х 170 мм
Упаковка	1 шт.

© Rittal 2025

## Функции

Вес нетто	0.238
Gross weight	0.29
Доля меди (кг / штук)	0.027
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177502635
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3