


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.560 OM-адаптер

Состояние: 29.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.560 - OM-адаптер с пружинной клеммой



Функции

Арт. №	SV 9340.560
Исполнение	с пружинной клеммой
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Номинальный ток макс.	32 А
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип несущих шин	Support frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Количество полюсов	3-пол.
Опора несущей рамы	да
Размер	Ширина: 45 мм Высота: 272 мм
Подключение проводов	1,5 - 6 мм ²
Количество/высота несущих шин	2 / 10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Несущая рама (Ш x В)	45 мм x 237 мм

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,28 kg
Gross weight	0,293 kg
Доля меди (кг / штук)	0,027
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Описание продукта	SV OM-адаптер, 32 А, 690 В, 3-пол., пружинная клемма 1,5-6 мм ² , ШВ: 45x272 мм, несущая рама, несущая шина TS 45D, TS 45D-V

Одобрения

Одобрения	ABS DNV Lloyds Register
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK