### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9340.610 ОМ-адаптер

Состояние: 27.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SV 9340.610 - ОМ-адаптер с пружинной клеммой



#### Функции

Арт. №	SV 9340.610
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Номинальный ток макс.	65 A
Номинальное рабочее напряжение	690 B, 3~
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип несущих шин	without support frame, 1 x TS 55E
Количество полюсов	3-пол.
Указание к арт. №	В соответствии с испытанием на нагрев согласно МЭК 61 439-1, допускается нагрузка по току до 80 А
Размер	Ширина: 55 мм Высота: 208 мм
Подключение проводов	2,5 - 16 мм²
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Упаковка	1 шт.

© Rittal 2025

#### Функции

Вес нетто	0.24
Gross weight	0.324
Доля меди (кг / штук)	0.059
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177502659
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3