


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.630 OM-адаптер

Состояние: 20.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.630 - OM-адаптер с пружинной клеммой



Функции

| | |
|--|---|
| Арт. № | SV 9340.630 |
| Материал | Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 |
| Цвет | Корпус: RAL 7035 |
| Номинальный ток макс. | 65 А |
| Номинальное рабочее напряжение | 690 В, 3~ |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием | 60 mm |
| Тип несущих шин | Support frame, 1 x TS 55E |
| Количество полюсов | 3-пол. |
| Указание к арт. № | В соответствии с испытанием на нагрев согласно МЭК 61 439-1, допускается нагрузка по току до 80 А |
| Размер | Ширина: 55 мм Высота: 208 мм |
| Подключение проводов | 2,5 - 16 мм ² |
| Количество/высота несущих шин | 1 / 10 мм |
| Подходит для шин | Высота: 5, 10 мм |
| Несущая рама (Ш x В) | 55 мм x 170 мм |

Функции

| | |
|-----------------------|---------------|
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0.32 |
| Gross weight | 0.33 |
| Доля меди (кг / штук) | 0.059 |
| Код ТНВЭД | 85369095 |
| EAN | 4028177502666 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |