

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.630 OM-адаптер

Состояние: 03.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.630 - OM-адаптер с пружинной клеммой



Функции

Арт. №	SV 9340.630
Исполнение	с пружинной клеммой
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Номинальный ток макс.	65 А
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип несущих шин	Support frame, 1 x TS 55E
Количество полюсов	3-пол.
Указание к арт. №	В соответствии с испытанием на нагрев согласно МЭК 61 439-1, допускается нагрузка по току до 80 А
Размер	Ширина: 55 мм Высота: 208 мм
Подключение проводов	2,5 - 16 мм ²
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм

Функции

Несущая рама (Ш x В)	55 мм x 170 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,32 kg
Gross weight	0,33 kg
Доля меди (кг / штук)	0,059
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Описание продукта	SV OM-адаптер, 65 А, 690 В, 3-пол., пружинная клемма 2,5-16 мм ² , ШВ: 55x208 мм, несущая рама, несущая шина TS 55E

Одобрения

Одобрения	ABS DNV Lloyds Register
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK