Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.650 ОМ-адаптер

Состояние: 18.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9340.650 - ОМ-адаптер с пружинной клеммой



Функции

Арт. №	SV 9340.650
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035
Номинальный ток макс.	65 A
Номинальное рабочее напряжение	690 B, 3~
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип несущих шин	Support frame, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D-V
Количество полюсов	3-пол.
Опора несущей рамы	да
Указание к арт. №	В соответствии с испытанием на нагрев согласно МЭК 61 439-1, допускается нагрузка по току до 80 А
Размер	Ширина: 55 мм Высота: 272 мм
Подключение проводов	2,5 - 16 мм²
Количество/высота несущих шин	2/10 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм

© Rittal 2025

Функции

Несущая рама (Ш х В)	55 мм х 237 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.339
Gross weight	0.377
Доля меди (кг / штук)	0.059
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177502673
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3