



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.660 OM-адаптер

Состояние: 03.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.660 - OM-адаптер с пружинной клеммой



Функции

| | |
|--|---|
| Арт. № | SV 9340.660 |
| Исполнение | с пружинной клеммой |
| Материал | Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 |
| Цвет | Корпус: RAL 7035 |
| Номинальный ток макс. | 32 А |
| Номинальное рабочее напряжение | 690 В, 3~ |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием | 60 mm |
| Тип несущих шин | Support frame, 1 x TS 55D |
| Количество полюсов | 3-пол. |
| Размер | Ширина: 55 мм Высота: 208 мм |
| Подключение проводов | 1,5 - 6 мм ² |
| Количество/высота несущих шин | 1 / 10 мм |
| Подходит для шин | Высота: 5, 10 мм |
| Несущая рама (Ш x В) | 55 мм x 170 мм |
| Упаковка | 1 шт. |

Функции

| | |
|-----------------------|---|
| Вес нетто | 0,29 kg |
| Gross weight | 0,315 kg |
| Доля меди (кг / штук) | 0,027 |
| Код ТНВЭД | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Описание продукта | SV OM-адаптер, 32 А, 690 В, 3-пол., пружинная клемма 1,5-6 мм ² , ШВ: 55x208 мм, несущая рама, несущая шина TS 45D |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | ABS DNV Lloyds Register |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |