


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.820

Сдвоенные провода

Состояние: 10.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.820 - Сдвоенные провода для ОМ-адаптеров с пружинной клеммой 2,5 – 16 мм²

Подготовленные провода подключения для индивидуального подключения макс. двух коммутационных устройств к каждому адаптеру.



ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9340.820
Описание продукта	Подготовленные провода подключения для индивидуального подключения макс. двух коммутационных устройств к каждому адаптеру.
Материал	Изоляция ПВХ Термостойкость до 105 °C Ультразвуковое уплотнение обоих концов проводов
AWG	AWG 10 = 5,26 мм ² 6 мм ²
Указание	AWG = American Wire Gauges
Размер	Длина: 140 мм, 250 мм
Упаковка	6 шт.
Вес нетто	0.138
Gross weight	0.16
Доля меди (кг / штук)	0.013
Код ТНВЭД	85444290
EAN	4028177583573
ETIM 9	EC000839

ФУНКЦИИ

ECLASS 8.0

27400613

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK