
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.820 Сдвоенные провода

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9340.820 - Сдвоенные провода для ОМ-адаптеров с пружинной клеммой 2,5 – 16 мм²

Подготовленные провода подключения для индивидуального подключения макс. двух коммутационных устройств к каждому адаптеру.



Функции

Арт. №	SV 9340.820
Описание продукта	Подготовленные провода подключения для индивидуального подключения макс. двух коммутационных устройств к каждому адаптеру.
Материал	Изоляция ПВХ Термостойкость до 105°C Ультразвуковое уплотнение обоих концов проводов
AWG	AWG 10 = 5,26 мм² 🛚 6 мм²
Указание	AWG = American Wire Gauges
Размер	Длина: 140 мм, 250 мм
Упаковка	6 шт.
Вес нетто	0.138
Gross weight	0.16
Доля меди (кг / штук)	0.013
Код ТНВЭД	85444290
EAN	4028177583573
ETIM 9	EC000839

© Rittal 2025

Функции

ECLASS 8.0

27400613

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3