

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.820

## Сдвоенные провода

Состояние: 04.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.820 - Сдвоенные провода для ОМ-адаптеров с пружинной клеммой 2,5 – 16 мм<sup>2</sup>

Подготовленные провода подключения для индивидуального подключения макс. двух коммутационных устройств к каждому адаптеру.



## Функции

Арт. №	SV 9340.820
Описание продукта	Подготовленные провода подключения для индивидуального подключения макс. двух коммутационных устройств к каждому адаптеру.
Материал	Изоляция ПВХ Термостойкость до 105 °С Ультразвуковое уплотнение обоих концов проводов
AWG	AWG 10 = 5,26 мм <sup>2</sup> × 6 мм <sup>2</sup>
Указание	AWG = American Wire Gauges
Размер	Длина: 140 мм, 250 мм
Упаковка	6 шт.
Вес нетто	0,138 kg
Gross weight	0,16 kg
Доля меди (кг / штук)	0,013
Код ТНВЭД	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613

## Функции

---

Описание продукта

SV сдвоенный проводник, AWG 10, L1: 140 мм, L2: 250 мм

## Одобрения

---

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK