


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.830

Сдвоенные провода

Состояние: 28.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.830 - Сдвоенные провода для ОМ-адаптеров с пружинной клеммой 2,5 – 16 мм²

Подготовленные провода подключения для индивидуального подключения макс. двух коммутационных устройств к каждому адаптеру.



Функции

Арт. №	SV 9340.830
Описание продукта	Подготовленные провода подключения для индивидуального подключения макс. двух коммутационных устройств к каждому адаптеру.
Материал	Изоляция ПВХ Термостойкость до 105 °С Ультразвуковое уплотнение обоих концов проводов
Указание	AWG = American Wire Gauges
AWG	AWG 8 = 8,37 мм ² × 10 мм ²
Размер	Длина: 140 мм, 250 мм
Упаковка	6 шт.
Вес нетто	0,18 kg
Gross weight	0,248 kg
Доля меди (кг / штук)	0,02
Код ТНВЭД	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613

Функции

Описание продукта

SV сдвоенный проводник, AWG 8, L1: 140 мм, L2: 250 мм

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK