



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.830

Сдвоенные провода

Состояние: 12.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

SV 9340.830 - Сдвоенные провода для ОМ-адаптеров с пружинной клеммой 2,5 – 16 мм²

Подготовленные провода подключения для индивидуального подключения макс. двух коммутационных устройств к каждому адаптеру.



ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9340.830
Описание продукта	Подготовленные провода подключения для индивидуального подключения макс. двух коммутационных устройств к каждому адаптеру.
Материал	Изоляция ПВХ Термостойкость до 105 °C Ультразвуковое уплотнение обоих концов проводов
AWG	AWG 8 = 8,37 мм ² 10 мм ²
Указание	AWG = American Wire Gauges
Размер	Длина: 140 мм, 250 мм
Упаковка	6 шт.
Вес нетто	0.18
Gross weight	0.248
Доля меди (кг / штук)	0.02
Код ТНВЭД	85444290
EAN	4028177673861
ETIM 9	EC000839

ФУНКЦИИ

ECLASS 8.0

27400613

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK