

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.950

Держатель предохранителей D-Switch

Состояние: 17.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.950 - Держатель предохранителей D-Switch

Со встроенным мигающим сигнализатором и индикатором рабочего режима для контроля предохранителей.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9340.950
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035 Предохранительный штекер: RAL 7001
Комплект поставки	Вкл. компенсирующие пружины для предохранителей D 01 и 10 x 38 мм
Указание	При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Плавкие вставки	D 01 (с компенсирующей пружиной) D 02 (с адаптерной втулкой) 10 x 38 (с компенсирующей пружиной)
Fuse inserts footnote	При установке вставок D 01 и 10 x 38 мм необходимо использовать удерживающую пружину. Применение вставок D 01 опционально возможно со втулкой для цоколя D 02.
Номинальный ток макс.	63 A
Номинальное рабочее напряжение	400 В
Указание	Для применения плавких вставок согласно DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) Со встроенным визуальным контролем предохранителя с помощью мигающего индикатора и индикатора режима работы, а также прокладкой кабеля до 6 мм ²

ФУНКЦИИ

Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3
Размер	Ширина: 27 мм Высота: 226 мм
Подключение проводов	1,5 - 25 мм ²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Диапазон напряжений светового индикатора	100 - 400 В
Количество полюсов	3-пол.
Round conductor cross-section	1,5 - 25 мм ²
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	0,975 kg
Gross weight	1,04 kg
Доля меди (кг / штук)	0,066
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Описание продукта	SV держатель предохранителей, D-Switch, 63 A, 400 В, 3-пол., подключение круглых проводов 1,5-25 мм ²

Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии