


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.950

Держатель предохранителей D-Switch

Состояние: 07.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.950 - Держатель предохранителей D-Switch

Со встроенным мигающим сигнализатором и индикатором рабочего режима для контроля предохранителей.

Функции

| | |
|--|---|
| Арт. № | SV 9340.950 |
| Материал | Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 |
| Цвет | Корпус: RAL 7035 Предохранительный штекер: RAL 7001 |
| Комплект поставки | Вкл. компенсирующие пружины для предохранителей D 01 и 10 x 38 мм |
| Указание | При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием | 60 mm |
| Тип подключения (электрического) | Рамная клемма |
| Плавкие вставки | D 01 (с компенсирующей пружиной) D 02 (с адаптерной втулкой) 10 x 38 (с компенсирующей пружиной) |
| Fuse inserts footnote | При установке вставок D 01 и 10 x 38 мм необходимо использовать удерживающую пружину. Применение вставок D 01 опционально возможно со втулкой для цоколя D 02. |
| Номинальный ток макс. | 63 A |
| Номинальное рабочее напряжение | 400 В |
| Указание | Для применения плавких вставок согласно DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) Со встроенным визуальным контролем предохранителя с помощью мигающего индикатора и индикатора режима работы, а также прокладкой кабеля до 6 мм ² |

Функции

| | |
|---|---|
| Test specification | МЭК/DIN EN 60 947-3 |
| Размер | Ширина: 27 мм Высота: 226 мм |
| Подключение проводов | 1,5 - 25 мм ² |
| Подходит для шин | Высота: 5, 10 мм |
| Диапазон напряжений светового индикатора | 100 - 400 В |
| Количество полюсов | 3-пол. |
| Round conductor cross-section | 1,5 - 25 мм ² |
| Упаковка | 3 шт. |
| Вес нетто | 0,975 kg |
| Gross weight | 1,04 kg |
| Доля меди (кг / штук) | 0,066 |
| Код ТНВЭД | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Описание продукта | SV держатель предохранителей, D-Switch, 63 А, 400 В, 3-пол., подключение круглых проводов 1,5-25 мм ² |

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии