Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9340.950

Держатель предохранителей D-Switch

Состояние: 11.08.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9340.950 - Держатель предохранителей D-Switch

Со встроенным мигающим сигнализатором и индикатором рабочего режима для контроля предохранителей.

Функции

Арт. №	SV 9340.950
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	Корпус: RAL 7035 Предохранительный штекер: RAL 7001
Комплект поставки	Вкл. компенсирующие пружины для предохранителй D 01 и 10 x 38 мм
Указание	При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Плавкие вставки	D 01 (с компенсирующей пружиной) D 02 (с адаптерной втулкой) 10 x 38 (с компенсирующей пружиной)
Fuse inserts footnote	При установке вставок D 01 и 10 х 38 мм необходимо использовать удерживающую пружину. Применение вставок E 01 опционально возможно со втулкой для цоколя D 02.
Номинальный ток макс.	63 A
Номинальное рабочее напряжение	400 B, 3~
Указание	Для применения плавких вставок согласно DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
	Со встроенным визуальным контролем предохранителя с помощью мигающего индикатора и индикатора режима работы, а также прокладкой кабеля до 6 мм²

© Rittal 2025

Функции

Test specification	M9K/DIN EN 60 947-3
Размер	Ширина: 27 мм Высота: 226 мм
Подключение проводов	1,5 - 25 мм²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Диапазон напряжений светового индикатора	100 - 400 B
Количество полюсов	3-пол.
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	0.975
Gross weight	1.04
Доля меди (кг / штук)	0.066
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177603400
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3