
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9342.004 Держатели шин PLS

Состояние: 18.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9342.004 - Держатели шин PLS

Для шин специальной формы PLS 800 A/1600 A, 3-полюсные и 4-полюсные, с возможностью надстройки.



Функции

Арт. №	SV 9342.004
Материал	Полиамид
	Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Номинальное рабочее напряжение	1000 B, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 480 V, support spacing 250 mm, PLS 1600 busbars, circuit breaker max. 1200 A, DIVQ/7
Указание к арт. №	Для применения в соответствии с UL необходим поддон основания
	Сертификация UL действительна только в сочетании с АС- применением
Исполнение держателя шин	PLS 1600 PLUS
Количество полюсов	4-пол.
Подходит для шин	PLS 1600
Подходит для арт. №	3516.000
	3527.000
	3528.010
	3529.000

© Rittal 2025

Функции

С внутренним креплением	да
Расстояние между центрами шин	60 mm
Сертификаты	UL
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	2.2
Gross weight	2.321
Код ТНВЭД	85469010
EAN	4028177536760
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Одобрения

Одобрения	ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3