


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.004

Держатели шин PLS

Состояние: 30.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.004 - Держатели шин PLS

For PLS special busbars 800 A/1600 A, 3-pole and 4-pole.



Функции

Арт. №	SV 9342.004
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Номинальное рабочее напряжение	1000 В, 3~
Указание к арт. №	Для применения в соответствии с UL необходим поддон основания Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 480 V, support spacing 250 mm, PLS 1600 busbars, circuit breaker max. 1200 A, DIVQ/7
Исполнение держателя шин	PLS 1600 PLUS
Количество полюсов	4-пол.
Подходит для шин	PLS 1600
Подходит для арт. №	3516.000 3527.000 3528.010 3529.000
С внутренним креплением	да

Функции

Расстояние между центрами шин	60 mm
Сертификаты	UL
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	2,2 kg
Gross weight	2,321 kg
Код ТНВЭД	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Описание продукта	SV держатель шин, PLS 1600, 4-пол., расстояние между центрами шин 60 мм, UL-исполнение

Одобрения

Одобрения	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK