


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.311

БЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Состояние: 28.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.311 - Блок подключения

Для непосредственного подключения круглых проводов и гибких медных шин. Подходит для шин от 12 x 5 до 30 x 10 мм и PLS 800/1600.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9342.311
Описание продукта	Подходит для шин от 12 x 5 до 30 x 10 мм и PLS 800/1600.
Материал	Корпус: полиамид Крышка: ABS Негорючность согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	3 клеммы с крышками
Клемма для гибких медных шин при толщине шин 5 мм (Ш x В)	33 x 26 мм
Клемма для гибких медных шин при толщине шин 10 мм (Ш x В)	33 x 22 мм
Отвод проводов	сверху/снизу
Номинальный ток макс.	800 A
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Указание	При категории перенапряжения III достигается номинальное рабочее напряжение 1000 В (AC). При использовании клеммы на 2-х полюсных шинных системах (SV 9340.040), для подключения к шине PE необходимо развернуть клемму на 180°.
Размер	Ширина: 50 мм Высота: 88 мм
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником	95 - 185 мм ²

ФУНКЦИИ

Подключение проводов,
многопроволочных 95 - 300 мм²

Упаковка 3 шт.

Вес нетто 1.227

Gross weight 1.431

Доля меди (кг / штук) 0.096

Код ТНВЭД 85369095

EAN 4028177625259

ETIM 9 EC002270

ECLASS 8.0 27400613

Одобрения

Одобрения ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Объяснения Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK