

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.324

Комплект расширения адаптера подключения

Состояние: 14.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.324 - Комплект расширения адаптера подключения для 4-пол. исполнения

1-полюсный дополнительный модуль для 3-полюсного адаптера подключения (SV 9342.310/9342.320) для создания 4-полюсной конструкции.

Функции

Арт. №	SV 9342.324
Описание продукта	1-полюсный дополнительный модуль для 3-полюсного адаптера подключения для создания 4-полюсной конструкции.
Материал	Крышка: ABS Корпус: полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Номинальный ток макс.	1 600 A
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 1~
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 1200 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением
Количество полюсов	1-пол.
Подходит для арт. №	9342.320
Размер	Ширина: 85 мм Высота: 270 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм

Функции

Клемма для гибких медных шин при толщине шин 5 мм (Ш x В)	65 x 27 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш x В)	65 x 22 мм
Клемма для гибких медных шин при толщине шин 10 мм (Ш x В)	65 x 22 мм
Для толщины шин	240 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,199 kg
Gross weight	1,271 kg
Доля меди (кг / штук)	0,136
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Описание продукта	SV адаптер подключения, 1600 А, 690 В, 1-пол., расширение, для SV 9342320 (4-пол. конструкция), клемма ШВ: 65x22/27 мм

Одобрения

Одобрения	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK