Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9342.324

Комплект расширения адаптера подключения

Состояние: 14.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9342.324 - Комплект расширения адаптера подключения для 4-пол. исполнения

1-полюсный дополнительный модуль для 3-полюсного адаптера подключения (SV 9342.310/9342.320) для создания 4-полюсной конструкции.

Функции

Арт. №	SV 9342.324
Описание продукта	1-полюсный дополнительный модуль для 3-полюсного
	адаптера подключения для создания 4-полюсной конструкции
Материал	Крышка: ABS
	Корпус: полиамид
	Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Номинальный ток макс.	1 600 A
Номинальное рабочее	690 B, 1~
напряжение	
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 1200 A, DIVQ/7
	65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Для шинных систем с	60 mm
межцентровым расстоянием	
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для
	применения в соответствии с UL могут отличаться
	Сертификация UL действительна только в сочетании с АС-
	применением
Количество полюсов	1-пол.
Подходит для арт. №	9342.320
Размер	Ширина: 85 мм
	Высота: 270 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм

© Rittal 2025

Функции

Клемма для гибких медных шин при толщине шин 5 мм (Ш х В)	65 х 27 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш x B)	65 х 22 мм
Клемма для гибких медных шин при толщине шин 10 мм (Ш х В)	65 х 22 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.199
Gross weight	1.271
Доля меди (кг / штук)	0.136
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177536876
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3