



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.324

**Комплект расширения адаптера
подключения**

Состояние: 03.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.324 - Комплект расширения адаптера подключения для 4-пол. исполнения

1-полюсный дополнительный модуль для 3-полюсного адаптера подключения (SV 9342.310/9342.320) для создания 4-полюсной конструкции.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9342.324
Описание продукта	1-полюсный дополнительный модуль для 3-полюсного адаптера подключения для создания 4-полюсной конструкции.
Материал	Крышка: ABS Корпус: полиамид Негорючность согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Номинальный ток макс.	1 600 A
Номинальное рабочее напряжение	690 V, 1~
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 1200 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться Сертификация UL действительна только в сочетании с AC- применением
Количество полюсов	1-пол.
Подходит для арт. №	9342.320
Размер	Ширина: 85 мм Высота: 270 мм
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм

ФУНКЦИИ

Клемма для гибких медных шин 65 x 27 мм
при толщине шин 5 мм (Ш x В)

Клемма для гибких медных шин 65 x 22 мм
(Ш x В)

Клемма для гибких медных шин 65 x 22 мм
при толщине шин 10 мм (Ш x В)

Упаковка 1 шт.

Вес нетто 0.199

Gross weight 1.271

Доля меди (кг / штук) 0.136

Код ТНВЭД 85369010

EAN 4028177536876

ETIM 9 EC001531

ECLASS 8.0 27370304

Одобрения

Одобрения ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Объяснения Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK