


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.410

Адаптер силового выключателя

Состояние: 21.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.410 - Адаптер силового выключателя 3-пол.

Адаптеры силовых выключателей для универсального и простого монтажа силовых выключателей.

Функции

Арт. №	SV 9342.410
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Номинальный ток макс.	100 А
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 100 A, NLRV/7
Отвод проводов	снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Указание	Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 72 мм Высота: 210 мм
Подключение проводов	10 - 35 мм ²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш x В)	10 x 7,8 мм

Функции

Подходит для производителя (тип)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
Сертификаты	UL
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,57 kg
Gross weight	0,576 kg
Доля меди (кг / штук)	0,114
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Описание продукта	SV адаптер силового выключателя, 100 А, 690 В, 3-пол., отвод проводов снизу, подключение круглых проводов 10-35 мм ² , клемма ШВ: 10x7,8 мм

Одобрения

Одобрения	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK