


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9342.410**

**Адаптер силового выключателя**

Состояние: 09.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9342.410 - Адаптер силового выключателя 3-пол.

Адаптеры силовых выключателей для универсального и простого монтажа силовых выключателей.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9342.410
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Номинальный ток макс.	100 A
Номинальное рабочее напряжение	690 V, 3~
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 100 A, NLRV/7
Отвод проводов	снизу
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Указание	Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 72 мм Высота: 210 мм
Подключение проводов	10 - 35 mm <sup>2</sup>
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш x В)	10 x 7,8 мм

# ФУНКЦИИ

---

Подходит для производителя (тип)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
Сертификаты	UL
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.57
Gross weight	0.576
Доля меди (кг / штук)	0.114
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177503762
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

---

# Одобрения

---

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

---