

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.504

## Адаптер силового выключателя

Состояние: 26.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.504 - Адаптер силового выключателя 4-пол.

## Функции

Арт. №	SV 9342.504
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Защитный кожух клемм Установочная шпонка
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Номинальный ток макс.	160 А
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 4~
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 125 A, DIVQ/7
Отвод проводов	сверху
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Указание	Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов	4-пол.
Размер	Ширина: 120 мм Высота: 277 мм
Подключение проводов	35 - 120 мм <sup>2</sup>
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Клемма для гибких медных шин (Ш x В)	18,5 x 15,5 мм

## Функции

Подходит для производителя (тип)	ABB (T1, T2, XT1, XT2) Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A) Schneider Electric (NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3VA10, 3VA11)
Сертификаты	UL
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1,225 kg
Gross weight	1,425 kg
Доля меди (кг / штук)	0,258
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Описание продукта	SV адаптер силового выключателя, 160 A, 690 В, 4-пол., отвод проводов сверху, подключение круглых проводов 35-120 мм <sup>2</sup> , клемма ШВ: 18,5x15,5 мм

## Одобрения

Одобрения	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK