Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9342.540 Адаптер силового выключателя

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9342.540 - Адаптер силового выключателя 3-пол.

Адаптеры силовых выключателей для универсального и простого монтажа силовых выключателей.

Функции

Арт. №	SV 9342.540
Материал	Полиамид
	Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Защитный кожух клемм
	Установочная шпонка
Тип подключения	Рамная клемма
(электрического)	
Номинальный ток макс.	125 A
Номинальное рабочее	690 B, 3~
напряжение	
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 125 A, DIVQ/7
Отвод проводов	сверху
Для шинных систем с	60 mm
межцентровым расстоянием	
Указание	Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая
	линия устройства
	Указанные в таблице технические характеристики для
	применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 90 мм
	Высота: 225 мм
Подключение проводов	35 - 120 мм²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм

© Rittal 2025

Функции

Клемма для гибких медных шин (Ш х В)	18,5 х 15,5 мм
Подходит для производителя (тип)	ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) GE (FD160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51) Terasaki (E125, S125)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.819
Gross weight	0.848
Доля меди (кг / штук)	0.202
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177525658
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3