

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.550

Адаптер силового выключателя

Состояние: 12.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.550 - Адаптер силового выключателя 3-пол.

Адаптеры силовых выключателей для универсального и простого монтажа силовых выключателей.

ФУНКЦИИ

| | |
|---|---|
| Арт. № | SV 9342.550 |
| Материал | Полиамид Негорючность согласно UL 94-V0 |
| Цвет | RAL 7035 |
| Комплект поставки | Защитный кожух клемм Установочная шпонка |
| Тип подключения (электрического) | Рамная клемма |
| Номинальный ток макс. | 125 A |
| Номинальное рабочее напряжение | 690 V, 3~ |
| Electrical ratings UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 125 A, DIVQ/7 |
| Отвод проводов | снизу |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием | 60 mm |
| Указание | Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться |
| Количество полюсов | 3-пол. |
| Размер | Ширина: 90 мм Высота: 225 мм |
| Подключение проводов | 35 - 120 mm ² |
| Подходит для шин | Высота: 5, 10 мм |

ФУНКЦИИ

Клемма для гибких медных шин 18,5 x 15,5 мм
(Ш x В)

Подходит для производителя ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
(тип) Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
GE (FD160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
Terasaki (E125, S125)

Сертификаты UL

Упаковка 1 шт.

Вес нетто 0.819

Gross weight 0.847

Доля меди (кг / штук) 0.202

Код ТНВЭД 85369095

EAN 4028177525665

ETIM 9 EC001531

ECCLASS 8.0 27370304

Одобрения

Одобрения ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Объяснения Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK