Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9342.610 Адаптер силового выключателя

Состояние: 07.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9342.610 - Адаптер силового выключателя 3-пол.

Адаптеры силовых выключателей для универсального и простого монтажа силовых выключателей.

Функции

Арт. №	SV 9342.610
Материал	Полиамид
	Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Защитный кожух клемм
	Установочная шпонка
Тип подключения	Рамная клемма
(электрического)	
Номинальный ток макс.	250 A
Номинальное рабочее	690 B, 3~
напряжение	
Electrical ratings UL (SCCR)	65 kA - 480 V, circuit breaker max. 250 A, DIVQ/7
Отвод проводов	снизу
Для шинных систем с	60 mm
межцентровым расстоянием	
Указание	Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая
	линия устройства
	Указанные в таблице технические характеристики для
	применения в соответствии с UL могут отличаться
Количество полюсов	3-пол.
Размер	Ширина: 105 мм
	Высота: 240 мм
Подключение проводов	35 - 120 мм²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм

© Rittal 2025

Функции

Клемма для гибких медных шин (Ш x B)	18,5 х 15,5 мм
Подходит для производителя	ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
(тип)	Allen Bradley (140U-J)
	Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
	GE (FE160, FE250, FD160)
	Legrand (DPX 250)
	Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
	OEZ (BD250N, BD250S)
	Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150,
	NSF250)
	Schrack (MC2)
	Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63,
	3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
	Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.299
Gross weight	1.311
Доля меди (кг / штук)	0.426
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177503809
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3