


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.010

# Силовой предохранительный разъединитель NH

Состояние: 11.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.010 - Силовой предохранительный разъединитель NH

## Функции

|  |  |
|--|--|
| Арт. №                                       | SV 9343.010  |
| Материал                                     | Полиамид<br>Негорючесть согласно UL 94<br>Контактные поверхности: посеребренная твердая медь   |
| Цвет   | Корпус: RAL 7035<br>Крышка: RAL 7035/7001  |
| Клемма для гибких медных шин                 | Clamping area width: 20 мм<br>Clamping area height: 5 мм   |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием | 60 mm  |
| Отвод проводов                               | сверху/снизу   |
| Тип подключения (электрического)             | Винт M8  |
| Номинальный ток макс.                        | 160 A  |
| Номинальное рабочее напряжение               | 690 В, 3~  |
| Для размера NH                               | 00   |
| Указание                                     | Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UR могут отличаться.<br>Применения согласно UR только в сочетании с "предохранителями специального назначения". |
| Test specification                           | МЭК/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)   |
| Размер                                       | Ширина: 106 мм<br>Высота: 194 мм   |
| Подключение проводов                         | 10 - 95 мм <sup>2</sup>  |

## Функции

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Подходит для шин              | Высота: 5, 10 мм        |
| Количество полюсов            | 3-пол.                  |
| Round conductor cross-section | 10 - 95 мм <sup>2</sup> |
| Упаковка                      | 1 шт.                   |
| Вес нетто                     | 0.84                    |
| Gross weight                  | 0.94                    |
| Доля меди (кг / штук)         | 0.2                     |
| Код ТНВЭД                     | 85369095                |
| EAN                           | 4028177540262           |
| ETIM 9                        | EC000249                |
| ECLASS 8.0                    | 27371401                |

## Одобрения

|            |   |
|------------|---|
| Одобрения  | C-UR<br>CQC-CCC<br>UR + C-UR (recognized)                 |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |