


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.010

Силовой предохранительный разъединитель NH

Состояние: 10.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.010 - Силовой предохранительный разъединитель NH

Функции

Арт. №	SV 9343.010
Исполнение	For 60 mm busbar systems
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 20 мм Clamping area height: 5 мм
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UR могут отличаться. Применения согласно UR только в сочетании с "предохранителями специального назначения".
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M8
Номинальный ток макс.	160 A
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для размера NH	00
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 106 мм Высота: 194 мм

Функции

Подключение проводов	10 - 95 мм ²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Количество полюсов	3-пол.
Round conductor cross-section	10 - 95 мм ²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,84 kg
Gross weight	0,94 kg
Доля меди (кг / штук)	0,2
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Описание продукта	SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 00, 160 A, 690 В, 3-пол., винт М8

Одобрения

Одобрения	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK