


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.040

**Силовой предохранительный
разъединитель NH**

Состояние: 13.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9343.040 - Силовой предохранительный разъединитель NH с электромеханическим контролем состояния (ЭМКС)

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9343.040
Исполнение	For 60 mm busbar systems
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 13 мм Clamping area height: 13 мм
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Номинальный ток макс.	160 A
Номинальное рабочее напряжение	690 V, 3~
Для размера NH	00
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 106 мм Высота: 194 мм
Подключение проводов	4 - 95 mm ²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм

ФУНКЦИИ

Количество полюсов	3-пол.
Round conductor cross-section	4 - 95 мм ²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.2
Gross weight	1.311
Доля меди (кг / штук)	0.2
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177540309
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK