

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9343.110**

**Силовой предохранительный  
разъединитель NH**

Состояние: 09.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.110 - Силовой предохранительный разъединитель NH

## Функции

Арт. №	SV 9343.110
Исполнение	For 60 mm busbar systems
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 32 мм Clamping area height: 10 мм
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Винт M10
Номинальный ток макс.	250 A
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для размера NH	1
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UR могут отличаться. Применения согласно UR только в сочетании с "предохранителями специального назначения".
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 184 мм Высота: 298 мм

## Функции

Подключение проводов	10 - 150 мм <sup>2</sup>
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Количество полюсов	3-пол.
Round conductor cross-section	10 - 150 мм <sup>2</sup>
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,258 kg
Gross weight	2,32 kg
Доля меди (кг / штук)	0,44
Код ТНВЭД	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Описание продукта	SV силовой предохранительный разъединитель NH, разм. 1, 250 A, 690 В, 3-пол., винт M10

## Одобрения

Одобрения	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK