Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9343.310

Силовой предохранительный разъединитель NH

Состояние: 16.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 9343.310 - Силовой предохранительный разъединитель NH



Функции

Арт. №	SV 9343.310
Материал	Полиамид
	Негорючесть согласно UL 94
	Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035
	Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 50 мм
	Clamping area height: 10 мм
Для шинных систем с	60 mm
межцентровым расстоянием	
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения	Винт М10
(электрического)	
Номинальный ток макс.	630 A
Номинальное рабочее	690 B, 3~
напряжение	
Для размера NH	3

© Rittal 2025

Функции

Указание	Указанные в таблице технические характеристики для
	применения в соответствии с UR могут отличаться.
	Применения согласно UR только в сочетании с
	"предохранителями специального назначения".
Test specification	M9K/DIN EN 60 947-3
	DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 250 мм
	Высота: 298 мм
Подключение проводов	10 - 300 мм²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм
Количество полюсов	3-пол.
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	4
Gross weight	4.22
Доля меди (кг / штук)	1.44
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177540453
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Одобрения

Одобрения	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3