



SV 9344.000 - Силовой предохранительный разъединитель NH

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9344.000
Исполнение	Для монтажной панели
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин for mounting plate assembly	Clamping area width: 13 мм Clamping area height: 13 мм
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Номинальный ток макс.	160 А
Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Для размера NH	00
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UR могут отличаться. Применения согласно UR только в сочетании с "предохранителями специального назначения".
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 106 мм Высота: 194 мм
Подключение проводов	4 - 95 мм ²

ФУНКЦИИ

Количество полюсов	3-пол.
Round conductor cross-section	4 - 95 мм ²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.7
Gross weight	0.74
Доля меди (кг / штук)	0.15
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177540507
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Одобрения

Одобрения	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK