

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.020

**Силовой предохранительный
разъединитель NH**

Состояние: 21.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.020 - Силовой предохранительный разъединитель NH с электронным контролем состояния (ЭКС)

ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 9344.020
Исполнение	Для монтажной панели с электронным контролем состояния (ЭКС)
Материал	Полиамид Негорючность согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин for mounting plate assembly	Clamping area width: 13 мм Clamping area height: 13 мм
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Номинальный ток макс.	160 А
Номинальное рабочее напряжение	400 В - 690 В, 3~
Для размера NH	00
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 106 мм Высота: 194 мм
Подключение проводов	4 - 95 мм ²
Количество полюсов	3-пол.

ФУНКЦИИ

с электронным контролем состояния (ЭКС)	да
Round conductor cross-section	4 - 95 мм ²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.82
Gross weight	0.837
Доля меди (кг / штук)	0.15
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177540521
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Одобрения

Одобрения	CQC-CCC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK